

LLAVES PARA MONTAJE DE SPRINKLERS TYCO

SPRINKLERS VISIBLES

Modelo tipo 1


Para sprinklers montantes cobertura extendida CSMA K25 de 1" (K360)

Modelo tipo 3


Para sprinklers ELO de 3/4" (K160)

Modelo tipo 6


Para sprinklers comerciales de 1/2" (K80) y 3/4" (K115) y cobertura extendida

Modelo tipo 7


Para sprinklers secos de 1/2" (K80) y 3/4" (K115)

Modelo tipo 8


Para sprinklers montante y colgante K17 de 3/4" (K240)

Modelo tipo 21


Para sprinklers montante ESFR K17 de 3/4" (K240)

Modelo tipo 26


Para sprinklers secos colgante ESFR K17 de 1 1/2" (K240)

SPRINKLERS OCULTOS

Modelo RFII


Para sprinklers ocultos ampolla de 1/2" (K80)

Modelo tipo 18


Para sprinklers ocultos fusibles cobertura extendida de 3/4" (K160)

Modelo tipo 37


Para sprinklers ocultos fusibles horizontales de pared cobertura extendida de 3/4" (K115)

INSTRUCCIONES DE USO

Los sprinklers visibles se instalan sin quitar los protectores de las ampollas para no dañarlas.

1. Comprobar que el sprinkler no está dañado físicamente y que la ampolla no tiene grietas ni pierde fluido. No instalar un sprinkler que se ha caído o dañado durante su manipulación.
2. Aplicar dos o tres vueltas de teflón en hilo o en cinta que no se endurezca en las roscas del sprinkler.
3. Instalar el sprinkler con la orientación deseada. Enroscar a mano el sprinkler y apretarlo después con la llave adecuada dependiendo del modelo del sprinkler. Comprobar que la llave sujeta únicamente el sprinkler. No meter la llave en el marco, en el deflector ni en la ampolla. Para obtener un buen sellado y evitar fugas, apretar bien el sprinkler y no superar los pares de apriete máximos.
4. Quitar a mano y con cuidado los protectores de ampolla (en sprinklers visibles) antes de poner el sistema en servicio.

Para instrucciones más precisas, consultar la ficha técnica del sprinkler que desea instalar.

Diámetro del orificio	Rango de apriete
1/2"	10 - 19 N·m
3/4"	13 - 26 N·m
1"	26 - 40 N·m
1 1/2"	61 - 88 N·m

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: SLT_032026_REVO

